

■アルフィンひさし 出幅一覧表

| シリーズ | 掲載頁 | 品番 | 出幅 | 全長 | カラー | 出幅 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----------|-------|-----------|-----|
| | | | | | | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000以上 | | | | | | | |
| ガラス・アルポリック | 61・62 | AP60 | サポートボール不要 300~600mm サポートボール仕様 601~1200mm | 1mm単位の自由設定 | シルバーメタリック・ステンカラーメタリック | AP60 | | | | | | | | | | サポートボール不要 | ~1200 | サポートボール仕様 | |
| | 63・64 | AP60S | サイドレール式 ~1600mm | 1mm単位の自由設定 | シルバーメタリック・ステンカラーメタリック | AP60S | | | | | | | | | | | | ~1600 | |
| | 65・66 | AF810 | 透明ガラス サポートボール不要 300~600mm サポートボール仕様 601~1200mm | 1mm単位の自由設定 | 透明・乳白 | AF810 | | | | | | | | | | サポートボール不要 | ~1200 | サポートボール仕様 | |
| | 67 | AF810 | パンシーバ® ガラスひさし サポートボール不要 300~600mm サポートボール仕様 601~1200mm | 1mm単位の自由設定 | カラーガラス | AF810 | | | | | | | | | | サポートボール不要 | ~1200 | サポートボール仕様 | |
| | 69・70 | AF800S | サイドレール式 ~1500mm | 1mm単位の自由設定 | 透明ガラス・乳白ガラス | AF800S | | | | | | | | | | | | ~1500 | |
| | 71 | AF800P・AF800R | 800mm | 1mm単位の自由設定 | 透明ガラス・乳白ガラス | AF800P AF800R | | | | | | | | | | | | 800 | |
| AF95 | 77・78 | AF95 | 600・750・950mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック | AF95 | | | | | | | | | | | 600 | 750 | 950 |
| | 79・80 | AF95 | 木目調仕上 600・750・950mm | 1mm単位の自由設定 | ヒッコリー・ウォールナット チーク・ナラ | AF95 | | | | | | | | | | | 600 | 750 | 950 |
| 霧除けひさし | 83・84 | AF73 | 350mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブラック・ホワイト | AF73 | | | | 350 | | | | | | | | | |
| | 83・84 | AF76 | 400mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブラック・ホワイト | AF76 | | | | | 400 | | | | | | | | |
| | 83・84 | AF78 | 450mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブラック・ホワイト | AF78 | | | | | | 450 | | | | | | | |
| | 83・84 | AF79 | 500mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブラック・ホワイト | AF79 | | | | | | | 500 | | | | | | |
| | 83・84 | AF795 | 550mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブラック・ホワイト | AF795 | | | | | | | | 550 | | | | | |
| | 83・84 | AF796 | 600mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブラック・ホワイト | AF796 | | | | | | | | | 600 | | | | |
| | 85・86 | AF91 | 100mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブラック | AF91 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | 85・86 | AF915 | 150mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー | AF915 | | 150 | | | | | | | | | | | |
| | 85・86 | AF92 | 200mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブラック | AF92 | | | 200 | | | | | | | | | | |
| | 85・86 | AF925 | 250mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー | AF925 | | | | 250 | | | | | | | | | |
| | 85・86 | AF93 | 300mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブラック | AF93 | | | | | 300 | | | | | | | | |
| | 87 | AF10 | 500mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック | AF10 | | | | | | | | 500 | | | | | |
| | 88 | AF75 | 400mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック | AF75 | | | | | | 400 | | | | | | | |
| | 89・90 | AF20 | 170mm・310mm・425mm・495mm・520mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ブロンズ | AF20 | | | 170 | | 310 | | 425 | 495 | 520 | | | | |
| | 91 | AF74 | 350mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ブロンズ・ブラック | AF74 | | | | | | 350 | | | | | | | |
| | 92 | AF50 | 300mm | 1mm単位の自由設定 | アイボリー・ホワイト・ステンカラー・ダークブロンズ | AF50 | | | | | | 300 | | | | | | | |
| | 93 | AF70 | 300mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック | AF70 | | | | | | 300 | | | | | | | |
| | 94 | AF77 | 300mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック | AF77 | | | | | | 300 | | | | | | | |
| | 95 | AF72 | 280mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック | AF72 | | | | | | | 280 | | | | | | |
| | 96 | AF71 | 180mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ステンカラー・ブロンズ・ブラック | AF71 | | | 180 | | | | | | | | | | |
| | 97 | AF90 | 250mm | 1mm単位の自由設定 | アイボリー・ホワイト・ブロンズ | AF90 | | | | | | | 250 | | | | | | |
| | 98 | AF65 | 200mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ブロンズ・ブラック | AF65 | | | | | 200 | | | | | | | | |
| | 99 | AF80 | 165mm | 1mm単位の自由設定 | アイボリー・ホワイト・ブロンズ | AF80 | | | | 165 | | | | | | | | | |
| | 99 | AF85 | 165mm | 1mm単位の自由設定 | アイボリー・ホワイト・ブロンズ | AF85 | | | | 165 | | | | | | | | | |
| | 100 | AF150 | 150mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ダークブロンズ | AF150 | | | | 150 | | | | | | | | | |
| | 100 | AF160 | 150mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ダークブロンズ | AF160 | | | | 150 | | | | | | | | | |
| | 101 | AF100 | 140mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ブロンズ | AF100 | | | | 140 | | | | | | | | | |
| | 101 | AF110 | 140mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ブロンズ | AF110 | | | | 140 | | | | | | | | | |
| 101 | AF120 | 140mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ブロンズ | AF120 | | | | 140 | | | | | | | | | | |
| 102 | AF14 | 40mm | 1mm単位の自由設定 | ダークブロンズ | AF14 | 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | AF15 | 90mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ダークブロンズ | AF15 | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | AF16 | 90mm | 1mm単位の自由設定 | シルバー・ダークブロンズ | AF16 | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| 鋳物 | 105 | AF2W | 500mm | 1600mmのみ | シルバー・ブロンズ | AF2W | | | | | | | | | | | 500 | | |
| | 106 | AF6 | 900mm | 1300・1600mm | シルバー・ブロンズ | AF6 | | | | | | | | | | | | 900 | |

アルフィンひさし製品一覧